

主要参数: 5/8 W, 11.0 mNm, 7500 rpm



配置

轴承：预载滚珠轴承/滑动轴承
换向：稀有金属电刷带CLL/石墨电刷
前/后法兰：标准法兰/可配置法兰/无法兰
前/后轴：长度/直径/平面
电气连接：端子或电缆/端口方向/电缆长度/插头类型