

## maxon コンテスト応援キャンペーン2026 Limited to participants of competitions and maxon Online Shop

### maxonコンテスト応援キャンペーン2026 製品一覧

- 各種ロボット大会（ロボット相撲大会、マイクロマウス等）に参加するお客様に限り適用します。
  - 直接販売（商社経由は対象外）に限り適用します。
  - 出場予定の大会名をご連絡いただきましたお客様に限り適用します。
  - 出場大会は国内外を問いませんが、ご注文は国内のお客様に限らせていただきます。
- ※ 特別価格にてご提案させていただきます為、弊社よりコンテスト結果をお問い合わせすることや結果をホームページ上で公表することがございますので、その際はご協力くださいますようお願い申し上げます。
- ※ 表示価格はクーポンコード適用前の価格です。

期間:2026年5月1日～2027年3月19日

クーポンコードはメールでお問合せください。お問合せは [sales.jp@maxongroup.com](mailto:sales.jp@maxongroup.com) まで



	製品番号	モータ	説明	ギアヘッド	説明	センサ	詳細
<b>RE 16</b>	118683	118683	RE 16 3.2W 4.8V				<a href="#">詳細</a>
	118715	118715	RE 16 4.5W 12V				<a href="#">詳細</a>
	135530	118715	RE 16 4.5W 12V	110322	GP 16 A 4.4:1		<a href="#">詳細</a>
	135531	118715	RE 16 4.5W 12V	110322	GP 16 A 19:1		<a href="#">詳細</a>
<b>RE 35</b>	273752	273752	RE 35 90W 15V				<a href="#">詳細</a>
	382986	273752	RE 35 90W 15V	166161	GP 32 A 23:1		<a href="#">詳細</a>
	285959	273752	RE 35 90W 15V			110514 HEDL5540	<a href="#">詳細</a>
	323617	273752	RE 35 90W 15V	166161	GP 32 A 23:1	110514 HEDL5540	<a href="#">詳細</a>
	323890	323890	RE 35 90W 24V				<a href="#">詳細</a>
	335735	323890	RE 35 90W 24V	166161	GP 32 A 23:1		<a href="#">詳細</a>
	429678	323890	RE 35 90W 24V	166940	GP 32 C 66:1		<a href="#">詳細</a>
	347483	323890	RE 35 90W 24V			110514 HEDL5540	<a href="#">詳細</a>
	423428	323890	RE 35 90W 24V	166161	GP 32 A 23:1	110514 HEDL5540	<a href="#">詳細</a>
	391460	323890	RE 35 90W 24V	166940	GP 32 C 66:1	110514 HEDL5540	<a href="#">詳細</a>
<b>RE 40</b>	148866	148866	RE 40 150W 12V				<a href="#">詳細</a>
	241284	148866	RE 40 150W 12V	203119	GP 42 C 26:1		<a href="#">詳細</a>
	169433	148866	RE 40 150W 12V			110514 HEDL5540	<a href="#">詳細</a>
	241397	148866	RE 40 150W 12V	203119	GP 42 C 26:1	110514 HEDL5540	<a href="#">詳細</a>
<b>RE 40</b>	148867	148867	RE 40 150W 24V				<a href="#">詳細</a>
	241298	148867	RE 40 150W 24V	203119	GP 42 C 26:1		<a href="#">詳細</a>
	241299	148867	RE 40 150W 24V	203120	GP 42 C 43:1		<a href="#">詳細</a>
	200627	148867	RE 40 150W 24V	203119	GP 42 C 26:1	110514 HEDL5540	<a href="#">詳細</a>
	241412	148867	RE 40 150W 24V	203119	GP 42 C 26:1	110514 HEDL5540	<a href="#">詳細</a>
	241413	148867	RE 40 150W 24V	203120	GP 42 C 43:1	110514 HEDL5540	<a href="#">詳細</a>

上記リスト以外、DCX, DC-max, ECX シリーズ も15%OFF対象です

期間: 2026年5月1日～2027年3月19日



個別製品

RE16 (118683)

製品	技術データ	単価	数量	合計金額
モータ				
 <p>RE 16 Ø16 mm, 貴金属ブラシ CLL, 3.2 Watt 製品番号: 118683</p>	<p>外径: 16 mm 出力: 3.2 W 公称電圧: 4.8 V 無負荷回転数: 5700 rpm 最大連続トルク: 5.61 mNm 適合証明書: いいえ</p>	JPY 20,485		

詳細

買い物カゴへ

## 個別製品

RE16 (118715)

製品	技術データ	単価	数量	合計金額
モータ				



RE 16 Ø16 mm, グラファイトブラシ,  
4.5 Watt

製品番号: 118715

外径: 16 mm  
出力: 4.5 W  
公称電圧: 12 V  
無負荷回転数: 13900 rpm  
最大連続トルク: 4.36 mNm

適合証明書: いいえ

JPY 22,355

[詳細](#)[買い物カゴへ](#)

## 組み合わせ

RE16+GP16A (135530)

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
----------	-------	----	----	------

## ギアヘッド



プラネタリギアヘッド GP 16 A Ø16 mm, 0.1 - 0.3 Nm, 金属バージョン, スリーブベアリング

製品番号: 110321

外径: 16 mm  
減速比: 4.4 : 1  
連続最大トルク: 0.1 Nm

JPY 7,565

## モータ



RE 16 Ø16 mm, グラファイトブラシ, 4.5 Watt

製品番号: 118715

外径: 16 mm  
出力: 4.5 W  
公称電圧: 12 V  
無負荷回転数: 13900 rpm  
最大連続トルク: 4.36 mNm

適合証明書: いいえ

JPY 22,355

[詳細](#)[買い物カゴへ](#)

## 組み合わせ

RE16+GP16A (135531)

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
----------	-------	----	----	------

### ギアヘッド



プラネタリギアヘッド GP 16 A Ø16 mm, 0.1 - 0.3 Nm, 金属バージョン, スリーブベアリング

製品番号: 110322

外径: 16 mm  
減速比: 19 : 1  
連続最大トルク: 0.15 Nm

JPY 9,010

### モータ



RE 16 Ø16 mm, グラファイトブラシ, 4.5 Watt

製品番号: 118715

外径: 16 mm  
出力: 4.5 W  
公称電圧: 12 V  
無負荷回転数: 13900 rpm  
最大連続トルク: 4.36 mNm

適合証明書: いいえ

JPY 22,355

[詳細](#)

[買い物カゴへ](#)

## 個別製品

RE35 (273752)

製品	技術データ	単価	数量	合計金額
モータ				
 <p>RE 35 Ø35 mm, グラファイトブラシ, 90 Watt</p> <p>製品番号: 273752</p>	<p>外径: 35 mm 出力: 90 W 公称電圧: 15 V 無負荷回転数: 7200 rpm 最大連続トルク: 74.2 mNm</p> <p>適合証明書: いいえ</p>	JPY 52,870		

[詳細](#)[買い物カゴへ](#)

## 組み合わせ

RE35+GP32A (382986)

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
ギアヘッド				
	<p>プラネタリギアヘッド GP 32 A Ø32 mm, 0.75 - 4.5 Nm, 金属バージョン</p> <p>製品番号: 166161</p>	<p>外径: 32 mm 減速比: 23 : 1 連続最大トルク: 2.25 Nm</p>	<p>JPY 25,755</p>	
モータ				
	<p>RE 35 Ø35 mm, グラファイトブラシ, 90 Watt</p> <p>製品番号: 273752</p>	<p>外径: 35 mm 出力: 90 W 公称電圧: 15 V 無負荷回転数: 7200 rpm 最大連続トルク: 74.2 mNm</p> <p>適合証明書: いいえ</p>	<p>JPY 52'870</p>	

詳細

買い物カゴへ

組み合わせ

RE35+HEDL5540 (285959)

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
----------	-------	----	----	------

モータ



RE 35 Ø35 mm, グラファイトブラシ,  
90 Watt

製品番号: 273752

外径: 35 mm  
出力: 90 W  
公称電圧: 15 V  
無負荷回転数: 7200 rpm  
最大連続トルク: 74.2 mNm

適合証明書: いいえ

JPY 52,870

センサ



エンコーダ HEDL 5540, 500 カウント/  
回転, 3 チャンネル, ラインドライバ RS  
422

製品番号: 110514

カウント/回転 (分解能) : 500  
チャンネル数: 3  
ラインドライバ: DS26LS31

JPY 16,065

詳細

買い物カゴへ

## 組み合わせ

### RE35+GP32A+HEDL5540 (323617)

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
ギアヘッド				
	<p>プラネタリギアヘッド GP 32 A Ø32 mm, 0.75 - 4.5 Nm, 金属バージョン</p> <p>製品番号: 166161</p>	<p>外径: 32 mm 減速比: 23 : 1 連続最大トルク: 2.25 Nm</p>	JPY 25'755	
モータ				
	<p>RE 35 Ø35 mm, グラファイトブラシ, 90 Watt</p> <p>製品番号: 273752</p>	<p>外径: 35 mm 出力: 90 W 公称電圧: 15 V 無負荷回転数: 7200 rpm 最大連続トルク: 74.2 mNm</p> <p>適合証明書: いいえ</p>	JPY 52'870	
センサ				
	<p>エンコーダ HEDL 5540, 500 カウント/回転, 3 チャンネル, ラインドライバ RS 422</p> <p>製品番号: 110514</p>	<p>カウント/回転 (分解能) : 500 チャンネル数: 3 ラインドライバ: DS26LS31</p>	JPY 16,065	

[詳細](#)
[買い物カゴへ](#)

## 個別製品

# RE35 (323890)

製品	技術データ	単価	数量	合計金額
モータ				



RE 35 Ø35 mm, グラファイトブラシ,  
90 Watt

製品番号: 323890

外径: 35 mm  
出力: 90 W  
公称電圧: 24 V  
無負荷回転数: 7750 rpm  
最大連続トルク: 107 mNm

適合証明書: いいえ

JPY 52'870

詳細

買い物カゴへ

## 組み合わせ

RE35+GP32A (335735)

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
----------	-------	----	----	------

### ギアヘッド



プラネタリギアヘッド GP 32 A Ø32 mm, 0.75 - 4.5 Nm, 金属バージョン

製品番号: 166161

外径: 32 mm  
減速比: 23 : 1  
連続最大トルク: 2.25 Nm

JPY 25,755

### モータ



RE 35 Ø35 mm, グラファイトブラシ, 90 Watt

製品番号: 323890

外径: 35 mm  
出力: 90 W  
公称電圧: 24 V  
無負荷回転数: 7750 rpm  
最大連続トルク: 107 mNm

適合証明書: いいえ

JPY 52,870

詳細

買い物カゴへ

## 組み合わせ

RE35+GP32C (429678)

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
ギアヘッド				
	<p>プラネタリギアヘッド GP 32 C Ø32 mm, 1.0 - 6.0 Nm, セラミック・バージョン</p> <p>製品番号: 166940</p>	<p>外径: 32 mm 減速比: 66 : 1 連続最大トルク: 6 Nm</p>	JPY 34,425	
モータ				
	<p>RE 35 Ø35 mm, グラファイトブラシ, 90 Watt</p> <p>製品番号: 323890</p>	<p>外径: 35 mm 出力: 90 W 公称電圧: 24 V 無負荷回転数: 7750 rpm 最大連続トルク: 108 mNm</p> <p>適合証明書: いいえ</p>	JPY 52,870	

[詳細](#)[買い物カゴへ](#)

## 組み合わせ

RE35+HEDL5540 (347483)

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
モータ				
 <p>RE 35 Ø35 mm, グラファイトブラシ, 90 Watt 製品番号: 323890</p>	<p>外径: 35 mm 出力: 90 W 公称電圧: 24 V 無負荷回転数: 7750 rpm 最大連続トルク: 107 mNm 適合証明書: いいえ</p>	JPY 52,870		
センサ				
 <p>エンコーダ HEDL 5540, 500 カウント/ 回転, 3 チャンネル, ラインドライバ RS 422 製品番号: 110514</p>	<p>カウント/回転 (分解能) : 500 チャンネル数: 3 ラインドライバ: DS26LS31</p>	JPY 16,065		

詳細

買い物カゴへ

## 組み合わせ

### RE35+GP32A+HEDL5540 (423428)

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
ギアヘッド				
	<p>プラネタリギアヘッド GP 32 A Ø32 mm, 0.75 - 4.5 Nm, 金属バージョン</p> <p>製品番号: 166161</p>	<p>外径: 32 mm 減速比: 23 : 1 連続最大トルク: 2.25 Nm</p>	JPY 25,755	
モータ				
	<p>RE 35 Ø35 mm, グラファイトブラシ, 90 Watt</p> <p>製品番号: 323890</p>	<p>外径: 35 mm 出力: 90 W 公称電圧: 24 V 無負荷回転数: 7750 rpm 最大連続トルク: 107 mNm</p> <p>適合証明書: いいえ</p>	JPY 52,870	
センサ				
	<p>エンコーダ HEDL 5540, 500 カウント/回転, 3 チャンネル, ラインドライバ RS 422</p> <p>製品番号: 110514</p>	<p>カウント/回転 (分解能) : 500 チャンネル数: 3 ラインドライバ: DS26LS31</p>	JPY 16,065	

[詳細](#)
[買い物カゴへ](#)

## 組み合わせ

RE35+GP32C+HEDL5540 (391460)

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
ギアヘッド				
	<p>プラネタリギアヘッド GP 32 C Ø32 mm, 1.0 - 6.0 Nm, セラミック・バージョン</p> <p>製品番号: 166940</p>	<p>外径: 32 mm 減速比: 66 : 1 連続最大トルク: 6 Nm</p>	JPY 34,425	
モータ				
	<p>RE 35 Ø35 mm, グラファイトブラシ, 90 Watt</p> <p>製品番号: 323890</p>	<p>外径: 35 mm 出力: 90 W 公称電圧: 24 V 無負荷回転数: 7750 rpm 最大連続トルク: 108 mNm</p>	JPY 52,870	
センサ				
	<p>エンコーダ HEDL 5540, 500 カウント/回転, 3 チャンネル, ラインドライバ RS 422</p> <p>製品番号: 110514</p>	<p>カウント/回転 (分解能) : 500 チャンネル数: 3 ラインドライバ: DS26LS31</p>	JPY 16,065	

詳細

買い物カゴへ

## 個別製品

RE40 (148866)

製品	技術データ	単価	数量	合計金額
モータ				
 <p>RE 40 Ø40 mm, グラファイトブラシ, 150 Watt</p> <p>製品番号: 148866</p>	<p>外径: 40 mm 出力: 150 W 公称電圧: 12 V 無負荷回転数: 6920 rpm 最大連続トルク: 94.9 mNm</p> <p>適合証明書: いいえ</p>	JPY 68,935		

[詳細](#)[買い物カゴへ](#)

## RE40+GP42C (241284)

## 組み合わせ

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
ギアヘッド				
	<p>プラネタリギアヘッド GP 42 C Ø42 mm, 3 - 15 Nm, セラミック・パージョ ン</p> <p>製品番号: 203119</p>	<p>外径: 42 mm 減速比: 26 : 1 連続最大トルク: 7.5 Nm</p>	JPY 43,860	
モータ				
	<p>RE 40 Ø40 mm, グラファイトブラシ, 150 Watt</p> <p>製品番号: 148866</p>	<p>外径: 40 mm 出力: 150 W 公称電圧: 12 V 無負荷回転数: 6920 rpm 最大連続トルク: 94.9 mNm</p> <p>適合証明書: いいえ</p>	JPY 68,935	

[詳細](#)[買い物カゴへ](#)

## 組み合わせ

### RE40+HEDL5540 (169433)

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
モータ				
 <p>RE 40 Ø40 mm, グラファイトブラシ, 150 Watt 製品番号: 148866</p>	<p>外径: 40 mm 出力: 150 W 公称電圧: 12 V 無負荷回転数: 6920 rpm 最大連続トルク: 94.9 mNm 適合証明書: いいえ</p>	JPY 68,935		
センサ				
 <p>エンコーダ HEDL 5540, 500 カウント/ 回転, 3 チャンネル, ラインドライバ RS 422 製品番号: 110514</p>	<p>カウント/回転 (分解能) : 500 チャンネル数: 3 ラインドライバ: DS26LS31</p>	JPY 16,065		

[詳細](#)
[買い物カゴへ](#)

## 組み合わせ

RE40+GP42C+HEDL5540 (241397)

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
ギアヘッド				
	プラネタリギアヘッド GP 42 C Ø42 mm, 3 - 15 Nm, セラミック・バージョン 製品番号: 203119	外径: 42 mm 減速比: 26 : 1 連続最大トルク: 7.5 Nm	JPY 43'860	
モータ				
	RE 40 Ø40 mm, グラファイトブラシ, 150 Watt 製品番号: 148866	外径: 40 mm 出力: 150 W 公称電圧: 12 V 無負荷回転数: 6920 rpm 最大連続トルク: 94.9 mNm 適合証明書: いいえ	JPY 68,935	
センサ				
	エンコーダ HEDL 5540, 500 カウント/回転, 3 チャンネル, ラインドライバ RS 422 製品番号: 110514	カウント/回転 (分解能) : 500 チャンネル数: 3 ラインドライバ: DS26LS31	JPY 16,065	

[詳細](#)[買い物カゴへ](#)

個別製品

RE40 (148867)

製品	技術データ	単価	数量	合計金額
モータ				



RE 40 Ø40 mm, グラファイトブラシ,  
150 Watt

製品番号: 148867

外径: 40 mm  
出力: 150 W  
公称電圧: 24 V  
無負荷回転数: 7580 rpm  
最大連続トルク: 177 mNm

適合証明書: いいえ

JPY 68,935

[詳細](#)

[買い物カゴへ](#)

## RE40+GP42C (241298)

## 組み合わせ

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
ギアヘッド				
	プラネタリギアヘッド GP 42 C Ø42 mm, 3 - 15 Nm, セラミック・バージョン 製品番号: 203119	外径: 42 mm 減速比: 26 : 1 連続最大トルク: 7.5 Nm	JPY 43,860	
モータ				
	RE 40 Ø40 mm, グラファイトブラシ, 150 Watt 製品番号: 148867	外径: 40 mm 出力: 150 W 公称電圧: 24 V 無負荷回転数: 7580 rpm 最大連続トルク: 177 mNm 適合証明書: いいえ	JPY 68,935	

[詳細](#)[買い物カゴへ](#)

# RE40+GP42C (241299)

## 組み合わせ

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
ギアヘッド				
	<p>プラネタリギアヘッド GP 42 C Ø42 mm, 3 - 15 Nm, セラミック・バージョン</p> <p>製品番号: 203120</p>	<p>外径: 42 mm 減速比: 43 : 1 連続最大トルク: 15 Nm</p>	JPY 46,580	
モータ				
	<p>RE 40 Ø40 mm, グラファイトブラシ, 150 Watt</p> <p>製品番号: 148867</p>	<p>外径: 40 mm 出力: 150 W 公称電圧: 24 V 無負荷回転数: 7580 rpm 最大連続トルク: 177 mNm</p> <p>適合証明書: いいえ</p>	JPY 68,935	

[詳細](#)[買い物カゴへ](#)

# RE40+HEDL5540 (200627)

## 組み合わせ

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
----------	-------	----	----	------

### モータ



RE 40 Ø40 mm, グラファイトブラシ,  
150 Watt

製品番号: 148867

外径: 40 mm  
出力: 150 W  
公称電圧: 24 V  
無負荷回転数: 7580 rpm  
最大連続トルク: 177 mNm

適合証明書: いいえ

JPY 68,935

### センサ



エンコーダ HEDL 5540, 500 カウント/  
回転, 3 チャンネル, ラインドライバ RS  
422

製品番号: 110514

カウント/回転 (分解能) : 500  
チャンネル数: 3  
ラインドライバ: DS26LS31

JPY 16,065

[詳細](#)

[買い物カゴへ](#)

## 組み合わせ

RE40+GP42C+HEDL5540 (241412)

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
ギアヘッド				
	<p>プラネタリギアヘッド GP 42 C Ø42 mm, 3 - 15 Nm, セラミック・バージョン</p> <p>製品番号: 203119</p>	<p>外径: 42 mm 減速比: 26 : 1 連続最大トルク: 7.5 Nm</p>	JPY 43,860	
モータ				
	<p>RE 40 Ø40 mm, グラファイトブラシ, 150 Watt</p> <p>製品番号: 148867</p>	<p>外径: 40 mm 出力: 150 W 公称電圧: 24 V 無負荷回転数: 7580 rpm 最大連続トルク: 177 mNm</p> <p>適合証明書: いいえ</p>	JPY 68,935	
センサ				
	<p>エンコーダ HEDL 5540, 500 カウント/回転, 3 チャンネル, ラインドライバ RS 422</p> <p>製品番号: 110514</p>	<p>カウント/回転 (分解能) : 500 チャンネル数: 3 ラインドライバ: DS26LS31</p>	JPY 16,065	

詳細

買い物カゴへ

## 組み合わせ

## RE40+GP42C+HEDL5540 (241413)

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
ギアヘッド				
	プラネタリギアヘッド GP 42 C Ø42 mm, 3 - 15 Nm, セラミック・バージョン 製品番号: 203120	外径: 42 mm 減速比: 43 : 1 連続最大トルク: 15 Nm	JPY 46,580	
モータ				
	RE 40 Ø40 mm, グラファイトブラシ, 150 Watt 製品番号: 148867	外径: 40 mm 出力: 150 W 公称電圧: 24 V 無負荷回転数: 7580 rpm 最大連続トルク: 177 mNm 適合証明書: いいえ	JPY 68,935	
センサ				
	エンコーダ HEDL 5540, 500 カウント/回転, 3 チャンネル, ラインドライバ RS 422 製品番号: 110514	カウント/回転 (分解能) : 500 チャンネル数: 3 ラインドライバ: DS26LS31	JPY 16,065	

[詳細](#)[買い物カゴへ](#)