

GPX 22

行星齿轮箱Ø22 mm



GPX



主要参数	LN (低噪音版)	LZ (低空回版)
最大传输功率	W 20	12
最大连续转矩	Nm 1.2	1.5
最高 连续输入转速	rpm 12000	12000
环境温度	°C -40 ... +85	-40 ... +100
输出端轴承	滚珠轴承	滚珠轴承
典型噪音水平	dBA -5 dBA (与标准版配置相比)	

运行范围 (输出轴)	LN (噪音降低)	LZ (空回减小)
------------	-----------	-----------

连续运行
瞬时运行





齿轮箱参数	LN (低噪音版)	LZ (低空回版)
级数	1 2 3 4	2 3 4
最大传输功率 (连续)	W 20.0 10.0 5.0 1.3	12.0 6.0 1.6
最大传输功率 (瞬时)	W 25.0 13.0 6.3 1.6	15.0 7.5 2.0
最大连续转矩	Nm 0.40 0.55 1.00 1.20	0.70 1.20 1.50
最大瞬时转矩	Nm 0.50 0.70 1.25 1.50	0.90 1.50 1.90
最高 连续输入转速	rpm 8000 10000 12000 12000	10000 12000 12000
最高 瞬时输入转速	rpm 10000 12500 15000 15000	12500 15000 15000
最大效率	% 90 81 74 66	81 74 66
空载平均空回	° 0.85 1.05 1.20 1.35	0.85 1.05 1.2
最大轴向载荷 (动态)	N 40 40 40 40	40 40 40
最大径向载荷 (离法兰10 mm处)	N 65 100 120 120	100 120 120
减速箱长度L1 ¹	mm 19.9 26.4 32.2 43.0	26.4 32.2 43.0
重量	g 45 58 67 89	58 67 89

配置	LN (噪音降低)	LZ (空回减小)
级数	1 2 3 4	2 3 4
减速比	X:1 3.9, 5.3, 6.6 16, 21, 26, 28, 35, 44 62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231 243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794, 913, 987, 1135, 1227, 1526	16, 21, 26, 28, 35, 44 62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231 243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794, 913, 987, 1135, 1227, 1526
精确减速比 (参见在线)		
类型	标准/陶瓷版/噪声降低/空回减小/高功率/超高性能	
法兰	标准法兰/可配置法兰	
轴	长度/平面/横向孔	

maxon模块化系统	页码	尺寸	M 1:2
------------	----	----	-------

maxon DC motor	级数 [可配置]	
DCX 19 S	3-4	87-88
DCX 22 S	1-2 [3-4]	89-90
DCX 22 L	1-2 [3-4]	91-92
DC-max 22 S*	1-2 [3-4]	101-102

maxon EC motor		
ECX SPEED 19 M	3-4	193-194
ECX SPEED 19 L	3-4	197-198
ECX SPEED 22 M	1-2 [3-4]	201-202
ECX SPEED 22 L	1-2 [3-4]	205-206
ECX TORQUE 22 M	1-2	215
ECX TORQUE 22 L	1-2	216
ECX TORQUE 22 XL	1-2	217



*减速比的选择受限
(参见在线)。

¹根据电机的配置和选项，长度可能有所不同。
有效长度会分别在配置结束时计算：

gpx.maxongroup.com