


GPX 14

行星齿轮箱 $\varnothing 14$ mm



GPX


主要参数	LN (低噪音版)	LZ (低空回版)
最大传输功率	W 3.2	3
最大连续转矩	Nm 0.24	0.3
最高连续输入转速	rpm 16000	16000
环境温度	$^{\circ}\text{C}$ -40 ... +85	-40 ... +100
输出端轴承	滚珠轴承	滚珠轴承
典型噪音水平	dBA -5 dBA (与标准版配置相比)	



齿轮箱参数	LN (低噪音版)	LZ (低空回版)
级数	1 2 3 4	2 3 4
最大连续输出功率	W 3.2 1.6 0.8 0.3	2.0 1.0 0.4
最大瞬时输出功率	W 4.0 2.0 1.0 0.4	2.5 1.25 0.5
最大连续转矩	Nm 0.13 0.16 0.20 0.24	0.20 0.25 0.30
最大瞬时转矩	Nm 0.16 0.20 0.25 0.30	0.25 0.31 0.38
最高连续输入转速	rpm 14000 16000 16000 16000	16000 16000 16000
最高瞬时输入转速	rpm 17500 20000 20000 20000	20000 20000 20000
最大效率	% 90 80 75 65	80 75 65
空载平均空回	$^{\circ}$ 1.1 1.3 1.45 1.7	0.95 1.05 1.2
最大轴向载荷 (动态)	N 20 20 20 20	20 20 20
最大径向载荷 (离法兰5 mm处)	N 30 45 60 60	45 60 60
减速箱长度L ¹	mm 15.7 20.8 25.5 30.3	20.8 25.5 30.3
重量	g 14 19 21 23	19 21 23

配置	LN (噪音降低)	LZ (空回减小)
级数	1 2 3 4	2 3 4
减速比	X:1 3.9, 5.3, 6.6 16, 21, 26, 28, 35 62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231 243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794, 913, 987, 1135, 1227, 1526	16, 21, 26, 28, 35 62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231 243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794, 913, 987, 1135, 1227, 1526
精确减速比 (参见在线)		
类型	标准/陶瓷版/噪声降低/空回减小/高功率	
法兰	标准法兰/可配置法兰	
轴	长度/平面	

maxon 模块化系统	页码	尺寸	M 11
maxon DC motor	级数 [可配置]		
DCX 12 S	3-4	79	
DCX 12 L	3-4	80	
DCX 14 L	1-2 [3-4]	81-82	
maxon EC motor			
ECX SPEED 13 M	1-2 [3-4]	177-180	
ECX SPEED 13 L	1-2 [3-4]	181-184	



*根据电机的配置和选项，长度可能有所不同。
有效长度会分别在配置结束时计算：

gpx.maxongroup.com