
基本データ: 2.5/4.8 W, 4.2 mNm, 12000 rpm





___________ ベアリング:焼結スリーブベアリング/プリロードされたボールベアリング 整流: 貴金属ブラシCLL付きまたはCLLなし

フランジ前部/後部:標準フランジ/ネジ穴付きフランジ/フランジなし シャフト前部/後部:長さ

電気接続:端子またはケーブル/ケーブル長/コネクタのタイプ