

GPX 52


プラネタリギアヘッド Ø52 mm

GPX

NEW



データ		A 標準構成	UP ウルトラパフォーマンス
連続最大出力	W	400	600
連続最大トルク	Nm	30.0	45.0
最大連続入力回転数	rpm	6000	6000
使用温度範囲	°C	-40...+100	-40...+100
出力軸受け		ボールベアリング	ボールベアリング



仕様		A 標準構成			UP ウルトラパフォーマンス		
段数		1	2	3	1	2	3
連続最大出力	W	400	200	100	600	300	150
断続最大出力	W	500	250	125	750	375	188
連続最大トルク	Nm	5.0	15.0	30.0	7.5	22.5	45.0
断続最大トルク	Nm	7.0	23.0	45.0	10.5	34.5	67.5
最大連続入力回転数	rpm	6000	6000	6000	6000	6000	6000
最大断続入力回転数	rpm	7500	7500	7500	7500	7500	7500
最大効率	%	95.0	92.0	89.0	95	92	89
平均バックラッシュ(無負荷時)	°	0.5	0.6	0.8	0.30	0.40	0.50
最大スラスト荷重(ダイナミック)	N	200	200	200	200	200	200
最大ラジアル荷重(フランジから10 mmの点)	N	420	630	900	420	630	900
ギアヘッド長 L1 ¹	mm	44	61	78	44	61	78
質量	g	687	855	1080	694	861	1086

カスタマイズ		A 標準構成			UP ウルトラパフォーマンス		
段数		1	2	3	1	2	3
減速比		3.9, 5.3, 6.6	16, 21, 26, 28, 35, 44	62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231, 287	3.9, 5.3, 6.6	16, 21, 26, 28, 35, 44	62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231, 287
ギアヘッドタイプ		標準/低騒音バージョン/ウルトラパフォーマンス					
フランジ		標準フランジ					
シャフト							

maxonモジュラーシステム	ページ	寸法	M 1:4
----------------	-----	----	-------

maxon DC motor 段数 [オプション]

1-2段

3段

maxon EC motor 段数 [オプション]



IDX 56 M 221

IDX 56 L 222

maxon IDX drive 段数 [オプション]

IDX 56 M 1-3 315

IDX 56 L 1-3 316



¹設定およびモータ選択により、この長さは異なることがあります。有効な長さは、それぞれ設定の最終段階で算出されます。

gpx.maxongroup.com